




FELCO 12

Metszőollók - Ergonómikus modell

Made in Switzerland by FELCO




20mm/0.8in.



M

L



200mm/7.9in.



265g/9.3oz.



- > **Megbízható:** kényelmes és könnyű. Erős, kovácsolt alumínium fogantyú élettartam garanciával* / penge és ellenpenge kiváló minőségű edzett acélból / tiszta, precíz vágás / minden alkatrész cserélhető
- > **Hatékony:** könnyű, tartós vágásbeállítás / drótvágó barázdával / nedvesség elvezetővel
- > **Ergonómikus:** kézfej és csuklóvédelem a markolat optimális kialakításának, a forgónyélnek és a vibrációs csillapításnak köszönhetően, csúszásmentes markolat

Ajánlott felhasználási területek

★ = Ajánlott, ★★ = Erősen ajánlott, ★★★ = Legjobb szerszám

Szőlő	★★★
Gyümölcsös	★★★
Kertészet	★★★
Parkfenntartás	★★★
Faiskola	★★★
Kis kezű felhasználóknak	★★★
Átlagos kezű felhasználóknak	★★★
Nagy kezű felhasználóknak	★★★
Jobbkezeseknek	★★★
Balkezeseknek	★★★

Kitűnő választás



Drótvágó barázda

A pengén található barázda lehetővé teszi kisebb átmérőjű drótok elvágását a penge sérülése nélkül.



Nedvesség elvezető

Megakadályozza a pengék összeragadását nedves fa metszése esetén, nem kell minden vágás után letisztítani a pengéket, így hatékonyabb és gyorsabb a munkavégzés



Mikrometrikus beállítás

A FELCO mikrometrikus rendszere biztosítja a vágófej optimális beállítását. Ennek köszönhető a tiszta, precíz vágás.



Rezgéscsillapító rendszer

A rezgéscsillapító gumibakok a vágás végén csökkentik a vibrációt. Védik a kezét és a csuklót.



Kovácsolt alumínium markolat

Könnyű, erős, stabil markolat, amely köszönhető a speciális alumínium ötvözetnek és a fejlett, precíziós kovácsolási technológiának. Élettartam garanciával*.



Forgónyel

A forgónyelnek köszönhetően kevesebb az izommunka, kisebb az ujjak és a kézfej terhelése, 30 %-kal csökken az általános erőkifejtés. Ez a FELCO találmány csökkenti az ínhüvelygyulladás és a kéztő alagút szindróma kialakulását.



Döntött vágófej

A döntött vágófej maximalizálja a felhasználó kényelmét és csökkenti az izom és csontrendszeri sérülések kockázatát.

Kiegészítők



FELCO 902
Élező
Élezőkő



FELCO 903
Élező
Gyémántporos



FELCO 910
Szerszámtartó
Bőr, övre fűzhető



FELCO 912
Szerszámtartó
Bőr, övre csiptethető




FELCO 980
Tisztító spray

































FELCO 990
Zsír

Alkatrészek



FELCO	REF.	Designation	Composition	UCC Barcode
	2/30	Csavarbeállító kulcs	1x 2/30	
	2/92B	Javítókészlet	1x 2/14 + 1x 2/12B + 2x 2/13	
	6/3	Penge	1x 6/3	
	6/3-1	Penge szett	1x 6/3 1x 6/11 1x 2/30	
	6/4	Ellenpenge	1x 6/4 + 1x 6/6	
	6/90	Javítókészlet	1x 6/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 6/8	
	6/91	Rugókészlet	2x 6/11	
	2/92	Javítókészlet	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	
	2/93	Javítókészlet	4x 2/18 + 6x 2/20	

	6/94	Javítókészlet	1x 2/9 + 1x 6/8	 7 8 3 9 2 9 4 0 0 2 7 3
	12/1	Markolat penge nélkül	1x 12/1 + 1x 7/23+ 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 3 3 1
	12/2	Markolat penge nélkül	1x 12/2 + 1x 2/18 + 1x 6/36	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 3 4 8
	7/22B	Forgónyel	1x 7/22B	 7 8 3 9 2 9 4 0 3 6 6 3
	7/23	Forgónyel tengely	1x 7/23	 7 8 3 9 2 9 4 0 2 3 8 3
	6/36	Markolat burkolat	1x 6/36	 7 8 3 9 2 9 4 0 2 2 0 8
	2/5B	Szegecs a pengéhez	1x 2/5B	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 6 6 9
	6/6	Csavar az ellenpengéhez	1x 6/6	 7 8 3 9 2 9 4 0 2 2 1 5
	6/8	Csavar	1x 6/8	 7 8 3 9 2 9 4 0 2 2 3 9
	2/9	Fogazott anyacsavar	1x 2/9	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 6 9 0
	2/10	Persely	1x 2/10	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 5 1 5
	6/11	Rugó	1x 6/11	 7 8 3 9 2 9 4 0 2 1 7 8
	2/12	Zárólemez	1x 2/12	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 5 3 9
	2/13	Alátét	1x 2/13	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 5 4 6
	2/14	Csavar	1x 2/14	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 5 5 3

	2/15	Zárófedél	1x 2/15	 7 83929 40156 0
	2/16	Anya rögzítő, fogazott	1x 2/16	 7 83929 40157 7
	6/7	Csavar	1x 6/7	 7 83929 40222 2
	2/18	Gumiütköző	1x 2/18	 7 83929 40159 1
	2/19	Illesztő gyűrű	1x 2/19	 7 83929 40160 7
	2/20	Gumiütköző	1x 2/20	 7 83929 40162 1

Karbantartás



Tisztítás

Célszerű a szerszámot minden használat után megtisztítani.

Ha a szerszám különösen szennyezett, vagy rozsdásodás jeleit véli felfedezni rajta, feltétlenül tisztítsa meg.



Olajozás

Tisztítás után ajánlott a szerszámot beolajozni, ami segít a korrózió elleni védelemben.



Élezés

Célszerű naponta, minden használat után megélezni a szerszámot, de abban az esetben mindenképpen szükséges, ha már nem vág tökéletesen.



Szétszerelés

Célszerű időnként a szerszámot szétszedni és alaposan megtisztítani mindenhol, de abban az esetben ha úgy érzi már nem nyitható, zárható könnyen, mindenképpen szükséges.



A forgónyel szétszerelése

Célszerű időnként a forgónyelet is lehúzni a tengelyről és megtisztítani a szennyeződésektől.

Alkatrészek cseréje



Pengecsere

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.

Szabályozza a két penge beállítását az anya meghúzásával. A rugó eltávolítása után, a pengének az ellenpenge 2/3 részénél kell megállnia az egyik markolat elengedésekor.



Ellenpenge csere

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.



Rezgéscsillapító cseréje

Mikor a szerszám túl gyorsan záródik be metszés során és a gumibak jó állapotban van, a rezgéscsillapítót kell kicserélni.



Gumibak cseréje

Mikor a szerszám túl gyorsan záródik be metszés során és a rezgéscsillapító jó állapotban van, a gumibakot kell kicserélni.



Biztosító fül csavar cseréje

Amennyiben a biztosító fül rögzítő csavarja kilazul, még ha sikerül is újra meghúzni, szükséges kicserélni



Markolat burkolatának cseréje

Ha a burkolatok megsérültek, cserélje ki azokat.

Áztassuk a burkolatokat 2 percre forrásban lévő vízben - ajánlott ragasztó: Loctite 415.